

# 機上スピンドルにカメラの「目」が付き、 機械内部のワークを簡単撮影

特許取得済



機上スピンドルカメラ (芯出し顕微鏡)



# AMATERASU



対象環境

- ・ 立形3軸/5軸のマシニングセンターでご利用できます
- ・ 40番のテーパーであれば使用可能 (φ6.0シャフトを加えられるホルダー対応)

(株)入曽精密 商品販売部 埼玉県入間市狭山台4-6-7 TEL 04-2934-4633(代表) / FAX 04-2934-4630  
mail : info@iriso-seimitsu.co.jp

All rights reserved by Iriso Precision Co., Ltd. & Micro Cutting R&D



## こんなことにお困りではありませんか？


- 加工途中で、プログラムのミス、刃物の折れ、エッジの状態などをチェックしたい
- 加工途中でワークを外さずに機上で簡易チェックを実施したい
- 作業経過を撮影して、社内の加工技術ノウハウ蓄積に役立てたい
- お客様向けの検査報告として製造過程を撮影し、製品のトレーサビリティを確保したい

### ■仕様概要

倍率	10倍～200倍
重量	約640g (カメラ+コの字型ステイ)
画素数	約130万画素

#### 【その他仕様】

製品種類	芯だし顕微鏡
カメラ通信	Wifiワイヤレス
通信範囲	約5m
電源方式	充電式(リチウムイオンポリマー充電池)
連続使用	約2時間
充電時間	約3時間
防水	防水仕様ではありません
付属品	カメラ/タブレット/コの字型ステイ/ レンズカバー/miniUSBケーブル/ AC・USB変換アダプター/取扱説明書兼保証書
カメラ型番	3 R 製 WM 4 0 1 WiFi



#### 【ご注意】

- \* 本製品を工作機械に装着中に絶対に主軸を回転させないでください。
- \* 工作機械の知識がない人や十分な訓練を受けていない人に使用させないでください。
- \* 機能を向上させるために事前の報告なく仕様を変更することがございます。予めご了承ください。
- \* 通常在庫している商品ですが、受注状況によって納期がかかる場合があります。

\*カメラ、タブレット使用方法および機器の御質問は、スリーアールソリューション 株式会社HPもしくは「3R-WM401WiFi」で検索してください。

(株)入曽精密 商品販売部 埼玉県入間市狭山台4-6-7 TEL 04-2934-4633(代表) / FAX 04-2934-4630  
mail : info@iriso-seimitsu.co.jp

All rights reserved by Iriso Precision Co., Ltd. & Micro Cutting R&D